



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,F64](http://radwag.com/de/info,w1,F64)

## Kabel für Powerbank ZR-03/1 und ZR-04/1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Beschreibung

Länge: 20 cm. Kompatibel mit Waagen der Serien: 5Y, 4Y, X2, C32, R2, WLC, WTC, C315, CY10, WLY und WPY.

### Kompatibel mit

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P  
 Multifunktionswaage WPY  
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P  
 Tunneldetektoren  
 Plattformwaage C315  
 Präzisionswaage 5Y.PM  
 Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F  
 Analysenwaage AS X7  
 Präzisionswaage PS X2  
 Analysenwaage AS X2 PLUS  
 Babywaage C315.D  
 Mikrowaage XA 5Y.M.A  
 Präzisionswaage WLC  
 Präzisionswaagen PS R2  
 Präzisionswaage WLC X7  
 Wägeterminal PUE CY10

Waagen PS 5Y für FPVO  
 Präzisionswaage PS R2.H  
 Präzisionswaage WTC  
 Präzisionswaage CY10  
 Personenwaage C315.OW  
 Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
 Präzisionswaage WLY  
 Präzisionswaage WLC C/2  
 Mikrowaage MYA 5Y  
 Präzisionswaage PS R1  
 Analysenwaage XA 5Y  
 Analysenwaage AS R2 PLUS  
 Wägeterminal PUE C32  
 Präzisionswaage PS 5Y  
 Mikrowaage XA 5Y.M  
 Wägeterminal PUE C315

Plattformwaagen C315.4  
Präzisionswaage C32.PM  
Personenwaage C315.O  
Präzisionswaage PS X7  
Analysenwaage XA 5Y.A  
Palettenwaagen C315.4P  
Ultra-Mikrowaage UYA 5Y  
Analysenwaage AS 5Y

Analysenwaage AS R1 PLUS  
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F  
Bettenwaage C315.4B  
Stuhlwaage C315.K  
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S  
Auffahrbettenwaage C315.8B  
Thermische Drucker