



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,F8K](http://radwag.com/pl/info,w1,F8K)

# Waga wielofunkcyjna TMX19IR.6.F1.K



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje



Dozowanie



Etykietowanie



Kontrola plus/minus



Liczenie sztuk



Receptury



Statystyka



Doważanie

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Obciążenie maksymalne [Max] 6 kg

Obciążenie minimalne [Min] 40 g

Dokładność odczytu [d] 2 g

Zakres tary -6 kg

Max. dokładność odczytu dla wagi nielegalizowanej (nie dotyczy wag dwuzakresowych) 0,2 g

Klasa dokładności OIML III

### Parametry fizyczne

Wyświetlacz 15,6" graficzny kolorowy dotykowy

Parametry fizyczne	
Długość przewodu	1 m
Wymiar szalki	300×300 mm
Wymiary głowicy odczytowej	590×430×240 mm
Wymiary opakowania	470×590×410 mm
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43 konstrukcja, IP 68 (1h max)/69 miernik
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermetyczne), Profibus DP (praca w trybie slave), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×gniazda M12 8P lub 2×przewody przez dławice)
Interfejsy opcjonalne	zewnętrzne przyciski PRINT, TARA, START - wymagana wersja terminala z zainstalowanymi 4IN/4OUT (ports M12 8P), moduł dodatkowej platformy wagowej - max. 3 szt, parametry metrologiczne jak w platformie głównej
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Moc pobierana przez urządzenie	45 W
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	0 – +40 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 85% RH bez kondensacji



Weryfikacja dodatkowo płatna



## Akcesoria

Przewody RS 232 (waga – drukarka)  
 Czytniki kart transponderowych  
 Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)  
 Przewody sieciowe (waga – Ethernet)  
 Wyświetlacze  
 Przewody RS 232, RS 485  
 Skanery kodów kreskowych

Drukarki etykiet  
 Moduły dodatkowych platform  
 Adapter USB do terminali wagowych  
 Drukarki paragonowe  
 Przewód USB (waga – drukarka)  
 Konwerter RS 232 - USB

## Oprogramowanie

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]

- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]