



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,F98

CY10.12/30.F1.K Hassas Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Density determination
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	12/30 kg
Minimum yük [Min]	-

Metrolojik parametreler	
Okuma up doğruluğu [d]	0,2/0,5 g
Yasallaştırma birimi [e]	-
Dara aralığı	-30 kg
Tekrarlanabilirlik	1 g
Doğrusallık	±0,6 g
Kararlılık süresi	3 s
Ayarlama	external
OIML sınıfı	-
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manualny
Display	10" graphic colour touchscreen
Tartım kefi boyutları	300×300 mm
Ambalaj boyutları	570×390×170 mm
Net ağırlık	6,2 kg
Brüt ağırlık	7 kg
Kablo uzunluğu	1 m
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	steel + ABS
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	12÷15V DC
Güç tüketimi	1A
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 ÷ +30 °C
Depolama sıcaklığı	-25 ÷ +70 °C
Atmosferik nem	10% ÷ 80% RH no condensation

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

MediaBox
Platformları celik toz boyalı
RFID etiketleri
Güç adaptörü
Modülleri ek platformları
Platformları celik toz boyalı
Ek modüller
Plastik gövdeli tartım platformları

Koruyucu kapak
Barkod okuyucu
RS 232, RS 485 cables
Etiket Yazıcısı
RS 232, RS 485 Kabloları
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Converter
Fiş yazıcı

Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları

