



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,FDH

DWM HPX Sistema automatico di controllo peso



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacità massima [Max]	1500 - 6000 g
Accuratezza	1 - 2 g
Classe OIML	XIII (1), Y (a)
Parametri fisici	
Display	12" graphic colour touchscreen
Costruzione	
Punteggio IP	IP 69K
Costruzione	Stainless steel AISI304 or AISI316
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, USB, Ethernet, IN, OUT
Caratteristiche operative	
Velocità del trasportatore a rulli	1,6 m/s



Accessori

Stampanti di ricevuta

Software

• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

• E2R Controllo peso [WX-010-0055]