



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,FDH](http://radwag.com/pl/info,w1,FDH)

# Waga dynamiczna DWM HPX



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

<b>Parametry metrologiczne</b>	
Obciążenie maksymalne [Max]	1500 – 6000 g
Dokładność odczytu [d]	1 – 2 g
Klasa dokładności OIML	XIII (1), Y (a)
<b>Parametry fizyczne</b>	
Wyświetlacz	12" graficzny kolorowy dotykowy
<b>Konstrukcja</b>	
Stopień ochrony	IP 69 K
Konstrukcja	Stal nierdzewna AISI304 lub AISI316
<b>Interfejs komunikacyjny</b>	
Interfejs	RS232, USB, Ethernet, IN, OUT
<b>Cechy użytkowe</b>	
Prędkość przenośnika	1,6 m/s



## Akcesoria

Drukarki paragonowe

## Oprogramowanie

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiczne [WX-010-0055]