



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,FDH](http://radwag.com/pl/info,w1,FDH)

# Waga dynamiczna DWM HPX



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	1500 - 6000 g
Dokładność odczytu [d]	1 - 2 g
Klasa dokładności OIML	XIII (1), Y (a)
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	12" graficzny kolorowy dotykowy
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 69K
Konstrukcja	Stal nierdzewna AISI304 lub AISI316
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232, USB, Ethernet, IN, OUT
Cechy użytkowe	
Prędkość przenośnika	1,6 m/s



## Akcesoria

Drukarki paragonowe

## Oprogramowanie

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiczne [WX-010-0055]