




More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,FGD

HRP 1000.5Y.KB 手動マスコンパレータ

WL-414-0030



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

M1 校正範囲	1000 kg
M2 校正範囲	200 – 1000 kg
最大ひょう量 [Max]	1050 kg
最小表示 [d]	5 g
標準繰り返し性 [5% Max]	4 g
標準繰り返し性 [Max]	6 g
許容繰り返し性	8 g
偏置 (試験荷重)	1d / 5 mm
電気補償範囲	0 – +1050 kg
安定化時間	10 s
調整	規格に準拠 (着脱式アダプター)

物理的パラメータ

ディスプレイ	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
計量皿寸法	1000×800 mm
制御デバイスの寸法	249×170×72 mm

物理的パラメータ

自動センタリング計量皿なしのマスコンパレータのパッケージ寸法 1200×1000×440 mm

正味重量 121 kg

総重量 161 kg

推奨負荷速度 0,3 m/min

最大許容負荷速度 0,6 m/min

自動センタリング計量皿なしの計量ユニット寸法 1010×800×182 mm

通信インターフェース

通信インターフェース 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

環境条件

動作温度 +15 – +30 °C

動作温度変化率 ±2 °C / 12 h

相対湿度 40% – 60%

相対湿度変化率 ±10% / 4 h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ
追加モジュール
天秤用保護カバー
バーコードスキャナ
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター


RS 232、RS 485 ケーブル
レシートプリンタ
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
指紋リーダー

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

デバイスの寸法



Type	A1	A2	H
HRP 200.5Y.KO	809	600	162
HRP 500.5Y.KO	809	600	162
HRP 1000.5Y.KO	1011	800	182
HRP 1500.5Y.KO	1250	1000	235
HRP 2000.5Y.KO	1250	1000	235

Dimensions in mm