



# H315.4.6000.H10/Z Paslanmaz Çelik Yer Kantarı, Zemin İçi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



Animal weighing

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler                                     |                      |
|---|----------------------|
| Maksimum yük [Max]  | 6000 kg              |
| Minimum yük [Min]   | 40 kg                |
| Okuma için doğruluğu [d]                                    | 2000 g               |
| Dara aralığı  | -6000 kg             |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 500 g                |
| OIML sınıfı   | III                  |
| Fiziksel parametreler                                       |                      |
| Display   | LCD (aydınlatma ile) |
| Kablo uzunluğu  | 3 m                  |

| Fiziksel parametreler                  |  |
|--|--|
| Tartım kefesi boyutları                | 1500×2000 mm   |
| Tartım platformunun yüksekliği         | 166 mm   |
| Göstergeli ve çerçeveli terazi kütlesi | 325 kg   |
| Konstrüksiyon                          |  |
| IP Sınıfı                              | IP 68 konstrüksiyon, IP 68 (1h max)/69 terminal                        |
| Haberleşme arayüzler                   |  |
| Haberleşme arayüzü                     | RS232, USB   |
| Opsiyonel arayüzler                    | RS232 veya RS485 veya 4IN/4OUT veya Ethernet veya analog çıkış 4-20 mA |
| Elektrik parametreleri                 |  |
| Güç kaynağı                            | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  |
| Opsiyonel güç kaynağı                  | dahili batarya   |
| Batarya ile çalışma süresi             | max 7h   |
| Çevresel koşullar                      |  |
| Çalıştırma sıcaklığı                   | -10 – +40 °C   |
| Atmosferik nem                         | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok  |



Extra payment for verification



## Aksesuarlar

RS 232 cables (scale - printer)  
Display  
RS 232 cables (scale - Ethernet)  
RS 232, RS 485 cables  
RS 232 – Ethernet Converter  
USB adaptör

Fiş yazıcı  
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)  
Tartım terminalleri için tutucular  
RS 232 – USB Converter  
RS 232, RS 485 Kabloları

## Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları



Single-leaf platform:

H315.4.H6/Z

H315.4.H7/Z

H315.4.H8/Z



Double-leaf platform:

H315.4.H8/9/Z

H315.4.H9/Z

H315.4.H10/Z



| Scale type             | A    | B    | H      |
|------------------------|------|------|--------|
| H315.4.150-600.H6/Z    | 800  | 800  | 88±2   |
| H315.4.150-1500.H7/Z   | 1000 | 1000 | 88±2   |
| H315.4.300-1500.H8/Z   | 1200 | 1200 | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H8/Z       | 1200 | 1200 | 111 ±2 |
| H315.4.300-1500.H8/9/Z | 1200 | 1500 | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H8/9/Z     | 1200 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.300-1500.H9/Z   | 1500 | 1500 | 88 ±2  |
| H315.4.3000-6000.H9/Z  | 1500 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.600-6000.H10/Z  | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm