



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,FOM

Wägemodul MAS.1.82/220.R



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|---------------------------|----------------------|
| Wägebereich [Max] | 82 / 220 g |
| Min. Belastung | 1 mg |
| Vorlast | 8,2 g |
| Zifferschritt [d] | 0,01 / 0,1 mg |
| Tarierbereich | -220 g |
| Min. Einwaage USP | 40 mg |
| Min. Einwaage (U=1%,k=2) | 4 mg |
| Wiederholbarkeit (Max) | 0,1 mg |
| Wiederholbarkeit (5% Max) | 0,02 mg |
| Linearität | ±0,06 / 0,2 mg |
| Stabilisierungszeit | 6 / 2 s |
| Physikalische Parameter | |
| Display | LCD (hinterleuchtet) |
| Waagschale | ø42 mm |
| Abmessungen des Geräts | 289×143×125 mm |

| Physikalische Parameter | |
|------------------------------|-------------------------|
| Verpackungsgröße | 650×340×315 mm |
| Nettogewicht | 4,7 kg |
| Bruttogewicht | 6,7 kg |
| Konstruktion | |
| Schutzart | IP 54 |
| Kommunikationsschnittstellen | |
| Schnittstellen | RS232 |
| Elektrische Parameter | |
| Stromversorgung | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | +10 – +40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 40% – 80% |



Zubehör

Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
 Antivibrationstische
 Kabel RS 232, RS 485

Professionelle Wägestationen
 Konverter RS 232 – USB
 Kabel RS 232, RS 485

Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- RLAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Abmessungen des Geräts



MAS.1
MAS.1.R



MAS.1



MAS.1.Y



MAS



R operator panel



Y operator panel