



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,FOT](https://radwag.com/de/info,w1,FOT)

## USB 3.0 HUB



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Der HUB wird über den USB-Anschluss mit Strom versorgt und erfordert keine Treiberinstallation. Schließen Sie einfach das USB-Kabel an Ihr Gerät und Ihren Computer an und beginnen Sie zu arbeiten. Der HUB verfügt über einen Überspannungsschutz für den Fall eines Kurzschlusses an Peripheriegeräten. Der HUB ist mit 4 USB 3.0 Plug & Play-Anschlüssen ausgestattet. Sie ermöglichen es, genügend notwendige Geräte anzuschließen. Die USB 3.0-Ports sind besonders wichtig für eine optimale Datenübertragung von einem USB 3.0-Flash-Laufwerk.



## Kompatibel mit

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P  
Multifunktionswaage WPY  
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P  
Feuchtebestimmer MA 5Y  
Präzisionswaage 5Y.PM  
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F

Analysenwaage XA 5Y.A  
Feuchtebestimmer MA 5Y.IC  
Analysenwaage AS 5Y  
Präzisionswaage CY10  
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
Präzisionswaage WLY

Waagen WLY für FPVO  
Mikrowaage XA 5Y.M.A  
Wägeterminal PUE CY10  
Multifunktionswaage CY10  
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP  
Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung  
Waagen WPY für FPVO

Mikrowaage MYA 5Y  
Analysenwaage XA 5Y  
Wägeterminal PUE 7.1  
Präzisionswaage PS 5Y  
Mikrowaage XA 5Y.M  
Wasserdichte Plattformwaage H315 H  
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S