




More information on the website  
radwag.com/de/info,w1,FQS

# Bodeneinbauwaage H315.4.3000/6000.H10/Z

WP-233-1013



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit  
measurement



Animal weighing

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Wägebereich [Max]        | 3000 / 6000 kg       |
| Min. Belastung           | 20 kg                |
| Zifferschritt [d]        | 1000 / 2000 g        |
| Tarierbereich            | -6000 kg             |
| OIML-Klasse              | III                  |
| Physikalische Parameter  |                      |
| Display                  | LCD (hinterleuchtet) |
| Kabellänge               | 3 m                  |

| Physikalische Parameter                    |  |
|--|--|
| Waagschale                                 | 1500×2000 mm   |
| Höhe Wägeplattform                         | 166 mm   |
| Gewicht der Waage mit Messgerät und Rahmen | 325 kg   |
| Konstruktion                               |  |
| Schutzart                                  | IP 66 / 69 Konstruktion, IP 66 / 67 / 69 Messgerät                         |
| Kommunikationsschnittstellen               |  |
| Schnittstellen                             | RS232, USB   |
| Optionale Schnittstellen                   | RS232 oder RS485 oder 4IN/4OUT oder Ethernet oder Analogausgang<br>4-20 mA |
| Elektrische Parameter                      |  |
| Stromversorgung                            | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  |
| Optionale Stromversorgung                  | interner Akkumulator   |
| Akku-Betriebszeit                          | max 7h   |
| Umgebungsbedingungen                       |  |
| Umgebungstemperatur                        | -10 – +40 °C   |
| Relative Luftfeuchtigkeit                  | 10% – 85% RH ohne Kondensation   |



Additional fee for verification



## Zubehör (Additional Fee)

Kabel RS 232 (Waage – Drucker)  
Displays  
Netzkabel (Waage – Ethernet)  
Kabel RS 232, RS 485  
Netzteile  
Konverter RS 232 – Ethernet

USB-Adapter  
Thermische Drucker  
USB-Kabel (Waage – Drucker)  
Wandhalterung, Stativ  
Konverter RS 232 – USB  
Kabel RS 232, RS 485

## Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- RLAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

## Abmessungen des Geräts



Single-leaf platform:

H315.4.H6/Z

H315.4.H7/Z

H315.4.H8/Z



Double-leaf platform:

H315.4.H8/9/Z

H315.4.H9/Z

H315.4.H10/Z



| Scale type             | A    | B    | H      |
|------------------------|------|------|--------|
| H315.4.150-600.H6/Z    | 800  | 800  | 88±2   |
| H315.4.150-1500.H7/Z   | 1000 | 1000 | 88±2   |
| H315.4.300-1500.H8/Z   | 1200 | 1200 | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H8/Z       | 1200 | 1200 | 111 ±2 |
| H315.4.300-1500.H8/9/Z | 1200 | 1500 | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H8/9/Z     | 1200 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.300-1500.H9/Z   | 1500 | 1500 | 88 ±2  |
| H315.4.3000-6000.H9/Z  | 1500 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.600-6000.H10/Z  | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm