



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,FRU

Zebra ZD 421t Thermodrucker

WX-007-0114



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

ZD421t (ZD4A042-30EM00EZ) Drucker für den Druck von selbstklebenden Thermo- und Thermotransferetiketten. Die maximale Medienbreite beträgt 108 mm, die maximale Druckbreite 104 mm. Der Drucker hat einen eingebauten beweglichen Etikettensensor.

Der Druck erfolgt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 152 mm/s und einer Druckauflösung von 203 dpi. Der Drucker ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet. Die Basisversion des Druckers enthält keinen Spender und keine Schneidevorrichtung.

Das Netzkabel ist im Lieferumfang des Druckers enthalten.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H

Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P

Multifunktionswaage WPY

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

Multifunktionswaage C32

Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H

Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F

Analysenwaage XA 5Y.A

Multifunktions- Plattformwaage

HX7.4 H rostfrei

Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2

Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO

Ultra-Mikrowaage UYA 5Y

Waagen HY10.H für FPVO

Dynamische Waagen DWM/HPW

Präzisionswaage CY10

Staubschuttschrank für Drucker

Analysenwaage für Filter XA 5Y.F

Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H
Multifunktionswaage TMX H rostfrei
Waagen WLY für FPVO
Multifunktionswaage TMX
Mikrowaage XA 5Y.M.A
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H.LD rostfrei
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
Waagen CY10 für FPVO
Wägeterminal PUE CY10
Multifunktionswaage CY10
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
Multifunktionswaagen HY10
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP
Multifunktionswaage HX7
Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z
Waagen WPY für FPVO

Präzisionswaage WLY
Manueller Massekomparator APP 5Y.KO
Analysenwaage XA 5Y
Wägeterminal PUE HX7
Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB
Wägeterminal PUE C32
Wägeterminal PUE 7.1
Wägeterminal PUE 5
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO
Mikrowaage XA 5Y.M
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P
Dynamische Waagen DWM
Rollenwaagen
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S
Kontrollwaagen für schwere Lasten

Software (Additional Fee)

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]