



More information on the website  
[radwag.com/ja/info,w1,FRU](http://radwag.com/ja/info,w1,FRU)

## ZD 421t Zebra プリンター

WX-007-0114



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 概要

ZD421t (ZD4A042-30EM00EZ) - 感熱式および熱転写式のシールラベルの印刷に適したプリンターです。最大メディア幅は108mm, 最大印刷幅は104mmです。標準装備として可動式ラベルセンサーを内蔵しています。印刷速度は最大152mm/s、印刷解像度は203dpiです。USBポートを搭載しています。ベーシックバージョンにはディスペンサーおよびカッターは含まれていません。

### 互換性あり (Additional Fee)

HX7 H ステンレス製多機能はかり  
HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール  
HX7.4C 多機能プラットフォームスケール  
HX7 HR 多機能はかり  
XA 5Y.M.A.P ピペット校正用マイクロ天秤  
WPY 多機能はかり

XA 5Y.A 分析天秤  
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール  
HX7.4P2 多機能ビームスケール  
WAY 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)  
UYA 5Y ウルトラマイクロ天秤  
PGC用HY10.Hスケール

MYA 5Y.P ピベット校正用マイクロ天秤  
C32 多機能はかり  
HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり  
MYA 5Y.F フィルター用マイクロ天秤  
HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール  
TMX H ステンレス製多機能はかり  
PGC用WLYスケール  
TMX 多機能はかり  
XA 5Y.M.A ミクロ天秤  
HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール  
RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)  
PGC用CY10スケール  
PUE CY10 計量ターミナル  
CY10 多機能はかり  
HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール  
HY10 多機能はかり  
HY10 H ステンレス製多機能はかり  
HY10.HRP 高分解能はかり  
PUE 7.1.HRP 高解像度はかり  
HX7 多機能はかり  
HX7.4 H/Z  
多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)  
PGC用WPYスケール

DWM/HPW 重量チェッカー  
CY10 上皿天秤  
プリンター用防塵キャビネット  
XA 5Y.F フィルター用分析天秤  
WLY 上皿天秤  
APP 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)  
XA 5Y 分析天秤  
5Y.PM.KB 手動マスコンパレータ (質量比較器)  
PUE C32 計量ターミナル  
PUE 7.1 計量ターミナル  
PUE HX7 計量ターミナル  
PUE 5 計量ターミナル  
XA 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)  
XA 5Y.M ミクロ天秤  
UYA 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)  
UYA 5Y.F フィルター用ウルトラマイクロ天秤  
H315 H 防水型プラットフォームスケール  
HX7.4P 多機能パレットスケール  
DWM 重量チェッカー  
ローラースケール  
XA 5Y.M.A.S ステント計量用マイクロ天秤  
大負荷用管理はかり

## ソフトウェア (Additional Fee)

• Label Editor R02 [WX-010-0094]