



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,FRU](http://radwag.com/pl/info,w1,FRU)

## Drukarka termiczna Zebra ZD 421t



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

ZD421t (ZD4A042-30EM00EZ) – drukarka przystosowana do zadruku termicznych i termotransferowych etykiet samoprzylepnych. Maksymalna szerokość nośnika wynosi 108 mm, przy czym maksymalny zadruk odbywa się na szerokości 104 mm. Standardowo posiada wbudowany ruchomy czujnik etykiet. Druk odbywa się z prędkością do 152 mm/s, rozdzielczości drukowania 203 dpi.. Drukarka wyposażona w port USB. Podstawowa wersja drukarki nie zawiera dyspensera i gilotyny.

Do drukarki dodajemy kabel zasilający.

### Pasuje do

Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H  
Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C  
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR  
Mikrowaga XA 5Y.M.A.P do kalibracji pipet  
Waga wielofunkcyjna WPY  
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P

Wagi WPY do KTP  
Waga analityczna XA 5Y.A  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H  
Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2  
Manualny komparator masy WAY 5Y.KO  
Ultra-mikrowaga UYA 5Y  
Wagi HY10.H do KTP

Waga wielofunkcyjna C32  
Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H  
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F  
Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H  
Wagi WLY do KTP  
Waga wielofunkcyjna TMX  
Mikrowaga XA 5Y.M.A  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD  
Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)  
Wagi dynamiczne DWT/RC/HYF  
Terminal wagowy PUE CY10  
Waga wielofunkcyjna CY10  
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H  
Waga wielofunkcyjna HY10  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H  
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP  
Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP  
Waga wielofunkcyjna HX7  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z Mikrowaga XA 5Y.M.A.S do ważenia stentów

Waga precyzyjna CY10  
Szafki przeciwpyłowe do drukarek  
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F  
Waga precyzyjna WLY  
Manualny komparator masy APP 5Y.KO  
Waga analityczna XA 5Y  
Manualny komparator masy 5Y.PM.KB  
Terminal wagowy PUE C32  
Terminal wagowy PUE 7.1  
Terminal wagowy PUE HX7  
Terminal wagowy PUE 5  
Manualny komparator masy XA 5Y.KO  
Mikrowaga XA 5Y.M  
Manualny komparator masy UYA 5Y.KO  
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F  
Waga platformowa wodoodporna H315 H  
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P  
Wagi dynamiczne DWM  
Wagi rolkowe

## Oprogramowanie

- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]