




More information on the website
radwag.com/it/info,w1,FSF

Comparatore di massa HRP 200.5Y.KO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
E1	-
E2	-
F1	-
F2	200 kg
M1	50 kg ÷ 200 kg
M2	10 kg ÷ 200 kg
Portata massima [Max]	210 kg
Divisione [d]	0,2 g
Ripetibilità standard [5% Max]	0,4 g
Ripetibilità standard [Max]	0,6 g
Ripetibilità consentita	1 g
Carico decentrato (verifica)	2d / 1 mm
Intervallo di compensazione elettrica	0 ÷ 210 kg
Tempo di stabilizzazione	10 s
Calibrazione	internal (automatic)

Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	800×600 mm
Dimensioni del piatto di pesata autocentrante	600×600 (extra charge) mm
Weighing unit dimensions with self-centering weighing pan	810×600×260 mm
Controlling device dimensions	249×170×72 mm
Comparators packaging size without self-centering weighing pan	1000×800×310 mm
Comparators packaging size with self-centering weighing pan	1000×800×355 mm
Peso netto	106 kg
Peso netto	106 kg
Peso lordo	141 kg
Peso lordo	141 kg
Velocità di carico consigliata	0,3 m/min
Carico massimo ammesso	0,6 m/min
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 ÷ +30 °C
Velocità di variazione della temperatura	±1°C/12h
Umidità relativa	40% ÷ 60%
Velocità di variazione della umidità relativa	±5%/4h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori

Tag RFID
 Moduli aggiuntivi
 Capottina protettiva per bilance
 Lettore di codici a barre
 THBR 2.0 - modulo misura parametri ambientali

Cavo seriale RS 232, RS 485
 Stampanti di ricevuta
 Lettore di impronte digitali
 Piatto di pesata autocentrante per comparatori serie HRP KO

Software

• RAD Key [WX-010-0005]
 • Sistema RMCS per la gestione in rete del processo di calibrazione [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

Device dimensions



Type	A1	A2	H
HRP 200.5Y.KO	809	600	162
HRP 500.5Y.KO	809	600	162
HRP 1000.5Y.KO	1011	800	182
HRP 1500.5Y.KO	1250	1000	235
HRP 2000.5Y.KO	1250	1000	235

Dimensions in mm