




More information on the website  
radwag.com/ja/info,w1,FSF

# HRP 200.5Y.KO マスコンパレータ

WL-414-0024



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

計測パラメータ	
E1 校正範囲	-
E2 校正範囲	-
F1 校正範囲	-
F2 校正範囲	200 kg
M1 校正範囲	50 – 200 kg
M2 校正範囲	10 – 200 kg
最大ひょう量 [Max]	210 kg
最小表示 [d]	0,2 g
標準繰り返し性 [5% Max]	0,4 g
標準繰り返し性 [Max]	0,6 g
許容繰り返し性	1 g
偏置 (試験荷重)	2d / 1 mm
電気補償範囲	0 – 210 kg
安定化時間	10 s
調整	着脱式アダプター (着脱式アダプター)

物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
計量皿寸法	800×600 mm
自動センタリング計量皿寸法	600×600 (extra charge) mm
自動センタリング計量皿付き計量ユニット寸法	810×600×260 mm
制御デバイスの寸法	249×170×72 mm
自動センタリング計量皿なしのマスコンパレータのパッケージ寸法	1000×800×310 mm
自動センタリング計量皿付きマスコンパレータのパッケージ寸法	1000×800×355 mm
正味重量	106 kg
正味重量	106 kg
総重量	141 kg
総重量	141 kg
推奨負荷速度	0,3 m/min
最大許容負荷速度	0,6 m/min
自動センタリング計量皿なしの計量ユニット寸法	810×600×165 mm
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
動作温度変化率	±1 °C / 12 h
相対湿度	40% – 60%
相対湿度変化率	±5% / 4 h

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ	RS 232、RS 485 ケーブル
追加モジュール	レシートプリンタ
天秤用保護カバー	スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
バーコードスキャナ	指紋リーダー
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター	HRP KOマスコンパレータ用セルフセンタリング皿

## ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]
- RMCS Lite [WX-010-0164]

## デバイスの寸法



Type	A1	A2	H
HRP 200.5Y.KO	809	600	162
HRP 500.5Y.KO	809	600	162
HRP 1000.5Y.KO	1011	800	182
HRP 1500.5Y.KO	1250	1000	235
HRP 2000.5Y.KO	1250	1000	235

Dimensions in mm