

## Báscula multifuncional CY10.15.C2.K.M3

WP-125-0022



O.Og a tyrical state of the sta

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### **Funciones**



Dosificación



Recetas



Desviaciones porcentuales

Sensores infrarrojos



Contar piezas

Pesar animales



Cierre de la indicación máxima



Control estadístico de calidad



### **Datos tecnicos**

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	15 kg
Minima capacidad	100 g
Legibilidad [d]	5 g
División de legalización [e]	5 g
Rango de tara	-15 kg
Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas	0,5 g
Tiempo de estabilización	2 s

Parámetros metrológicos	
Calibración	externa
Clase OIML	III
Paramètros físicos	
Sistema de nivelación	manual
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Longitud del cable	2,5 m
Dimensión de platillo	400×500 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	720×620×210 mm
Masa neta	12,1 kg
Masa bruta	14,1 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 65 construcción, IP 43 terminal
Chasis	metal + ABS
Chasis	metal + AbS
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros electricos	
Alimentacion	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balanza: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
	Bulanza. 12 100 BO 1,0A max, 10 15W
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 - +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 - +70 °C
Multirangos	SI
Características utilidades	
Numero máximo de plataformas en servicio	max.2

El tiempo de estabilización depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.

\*El consumo de energía depende de la configuración del terminal y del número y tipo de dispositivos externos conectados.

<sup>\*</sup> Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



### **Accesorios (Additional Fee)**

MediaBox
Plataformas de acero pintada en polvo
Etiqueta RFID
Adaptadores de corriente
Módulos adicionales de la plataforma
Módulos adicionales
Plataformas en chasis de plástico
Protecciones de seguridad

Escáner de códigos de barra Impresoras de etiquetas Cables RS 232, RS 485 Soportes, brazos Lector de huellas dactilares Convertidor RS 232 a USB Impresoras de recibos

## **Programas (Additional Fee)**

- E2R Pesajes [WX-010-0099] Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094] Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

# Dimensiones de aparato An x Pr x Al

