



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,FUE](http://radwag.com/fr/info,w1,FUE)

# Balance multifonctionnelle CY10.15.C2.K.M3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Pipettes Calibration
-  Air density correction
-  Density determination
-  Differential weighing
-  Ambient conditions monitoring
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Wi-Fi

## Paramètres Techniques

### Paramètres métrologiques

Capacité maximale [Max]	15 kg
Capacité minimale [Min]	100 g

<b>Paramètres métrologiques</b>	
Précision de lecture	5 g
Échelon de légalisation [e]	5 g
Étendue de tare	-15 kg
Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées	0,5 g
Temps de stabilisation	2 s
Ajustage	externe
Classe de précision OIML	III
<b>Paramètres physiques</b>	
Système de nivellement	manuel
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	400x500 mm
Dimensions de colis	720x620x210 mm
Masse nette	12,1 kg
Masse brute	14,1 kg
Longueur de câble	2,5 m
Multi - étendue	Oui
<b>Construction</b>	
Degré de protection	IP 43
Boîtier	métal + ABS
<b>Interface de Communication</b>	
Interface de Communication	2xUSB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Paramètres électriques</b>	
Alimentation	12÷15V DC
La consommation d'énergie	1A
<b>Conditions environnementales</b>	
Température du travail	-10 ÷ +40 °C
Température de stockage	-25 ÷ +70 °C
<b>Utilitaire features</b>	
Nombre maximal de plate-formes desservies	max.2

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Accessoires

MediaBox  
Platesformes en acier pulvérisé  
Tag RFID  
Alimentateurs  
Modules de plateforme supplémentaires

Écran de protection anti-poussière  
Lecteurs de code-barres  
Imprimantes d étiquettes  
Câbles RS 232, RS 485  
Lecteur d'empreintes digitales

## Software

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Registre [WX-010-0038]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensions d'appareil

