



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,FV8

MPS 2000 Tartım Modülü



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	2000 g
Minimum yük [Min]	20 mg
Ön yük	200 g
Okuma up doğruluğu [d]	1 mg
Dara aralığı	-2000 g
Tekrarlanabilirlik	0,5 mg
Doğrusallık	±4 mg
Kararlılık süresi	3 s
Ayarlama	internal (automatic)
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 32
Dava	aluminum
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, USB-B

Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 ÷ +40 °C
Atmosferik nem	40% ÷ 80%
Fiziksel parametreler	
Tartım kefi boyutları	ø115 mm
Cihaz boyutları	293×190×112 mm
Ambalaj boyutları	515×340×285 mm
Net ağırlık	4,1 kg



Aksesuarlar

Antivibrasyon masaları
Profesyonel tartım masaları
RS 232, RS 485 Kabloları



RS 232 – USB Converter
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım



• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları





MPS





R operator panel

Y operator panel



MPS



R operator panel

Y operator panel