



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,FW4](http://radwag.com/pl/info,w1,FW4)

## Rama do zagłębienia wagi 1500 H7 w podłożu



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry fizyczne

Wymiar szalki	1000×1000 mm
---------------	--------------



### Pasuje do

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H  
 Platformy stalowe wodoodporne

Waga platformowa nierdzewna H315 4H