




More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,FZ5](http://radwag.com/it/info,w1,FZ5)

# Comparatore di massa HRP 500.5Y.KO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Parametri metrologici	
E1	-
E2	-
F1	-
F2	500 kg
M1	100 kg ÷ 500 kg
M2	50 kg ÷ 500 kg
Portata massima [Max]	510 kg
Divisione [d]	0,5 g
Ripetibilità standard [5% Max]	0,6 g
Ripetibilità standard [Max]	1,5 g
Ripetibilità consentita	3 g
Carico decentrato (verifica)	2d / 1 mm
Intervallo di compensazione elettrica	0 ÷ 510 kg
Tempo di stabilizzazione	10 s
Calibrazione	external

Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	800×600 mm
Dimensioni del piatto di pesata autocentrante	600×600 (extra charge) mm
Weighing unit dimensions with self-centering weighing pan	810×600×260 mm
Controlling device dimensions	249×170×72 mm
Comparators packaging size without self-centering weighing pan	988×800×310 mm
Comparators packaging size with self-centering weighing pan	988×800×355 mm
Peso netto	13,5 kg
Peso lordo	166,5 kg
Velocità di carico consigliata	0,3 m/min
Carico massimo ammesso	0,6 m/min
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 ÷ +30 °C
Velocità di variazione della temperatura	±1°C/12h
Umidità relativa	40% – 60%
Velocità di variazione della umidità relativa	±5%/4h

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessori

Tag RFID

Moduli aggiuntivi

Capottina protettiva per bilance

Letto di codici a barre

THBR 2.0 - modulo misura parametri ambientali

Cavo seriale RS 232, RS 485

Stampanti di ricevuta

Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio

Letto di impronte digitali

Piatto di pesata autocentrante per comparatori serie HRP KO

## Software

• RAD Key [WX-010-0005]

• Sistema RMCS per la gestione in rete del processo di calibrazione [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

## Device dimensions



Type	A1	A2	H
HRP 200.5Y.KO	809	600	162
HRP 500.5Y.KO	809	600	162
HRP 1000.5Y.KO	1011	800	182
HRP 1500.5Y.KO	1250	1000	235
HRP 2000.5Y.KO	1250	1000	235

Dimensions in mm