



More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,G9I

# Sistemi di pesatura animali H315.4I.2000.H3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 Animal weighing

## Specifiche

### Parametri metrologici

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Portata massima [Max] | 2000 kg  |
| Portata minima [Min]  | 20 kg    |
| Divisione [d]         | 1 kg     |
| Campo di tara         | -2000 kg |
| Classe OIML           | III      |

### Parametri fisici

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Display                | LCD (backlit) |
| Dimensione piatto      | 1x2,5 m       |
| Altezza delle barriere | 1,8 m         |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Lunghezza del cavo                  | 3 m   |
| <b>Costruzione</b>                  |   |
| Punteggio IP                        | IP 68 construction, IP 68 (1h max)/69 terminal                  |
| <b>Interfaccia di comunicazione</b> |   |
| Interfaccia                         | RS232, USB  |
| Interfacce opzionali                | RS232 or RS485 or 4IN/4OUT or Ethernet or analog output 4-20 mA |
| <b>Parametri elettrici</b>          |   |
| Alimentatore                        | 100 – 240 V AC 50/60 Hz   |
| Alimentatore opzionale              | internal rechargeable battery                                   |
| Tempo operativo delle batterie      | max 7h  |
| <b>Environmental conditions</b>     |   |
| Ambiente di lavoro                  | -10 ÷ +40 °C  |
| Umidità relativa                    | 10% ÷ 85% RH no condensation                                    |



Extra payment for verification



## Accessori

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Display  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Ethernet)  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 RS 232 – Ethernet Converter  
 USB adatper

Stampanti di ricevuta  
 cavo USB (connessione bilance - stampanti)  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
 RS 232 – USB Converter  
 Cavo seriale RS 232, RS 485

## Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

## Device dimensions



Option of door customization  
 (opening direction and type due  
 to different combinations of hinges  
 assembling and various door models)

