



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,GAP

Balance à haute résolution HY10.1000.HRP.H.M3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  ALIBI Memory
-  Transactions

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|--------------------------|---------------------|
| Capacité maximale [Max] | 200 / 500 / 1000 kg |
| Capacité minimale [Min] | 400 / 1000 / 2000 g |
| Capacité préliminaire | 100 kg |
| Précision de lecture | 20 / 50 / 100 g |

| Paramètres métrologiques | |
|---|-------------------------|
| Échelon de légalisation [e] | 20 / 50 / 100 g |
| Étendue de tare | -1000 kg |
| Répétabilité | 15 / 15 / 30 g |
| Linéarité | ±20 / ±50 / ±100 g |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| Ajustage | interne (automatique) |
| Classe de précision OIML | III |
| Nombre maximal d'échelons de légalisation | 10000 / 10000 / 10000 e |

| Paramètres physiques | |
|----------------------|--|
| Afficheur | 10,1" graphique couleurs écran tactile |
| Dimension du plateau | 1000x800 mm |
| Dimensions de colis | 1000x1200x666 mm |
| Masse nette | 126 kg |
| Masse brute | 160 kg |

| Construction | |
|---------------------|--|
| Degré de protection | IP 66 / 67 construction, IP 68 / 69 terminal |
| Construction | Acier inoxydable AISI304 |
| Matériel du plateau | Acier inoxydable AISI304 |

| Interface de Communication | |
|----------------------------|--|
| Interface de Communication | 2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (numériques) |
| Interfaces optionnelles | module Wi-Fi 802.11 b/g/n, module Profibus (DP SLAVE), module RS485, module PROFINET (RJ45), module de sorties analogiques (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |

| Paramètres électriques | |
|------------------------|-------------------------|
| Alimentation | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |

| Conditions environnementales | |
|------------------------------|--------------|
| Température du travail | +10 – +40 °C |
| Humidité relative d'air | 15% – 80% |

Répétabilité exprimée comme un écart standardisé de 10 placements de chargé.

Humidité relative de l'air dans des conditions sans condensation.

Temps de stabilisation dans des conditions ambiantes optimales.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Accessoires

Câbles RS 232 (balance – imprimante)
Lecteurs de cartes à transpondeur
Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)
Câbles de réseau (balance – Ethernet)
Afficheurs
Câbles RS 232, RS 485

Imprimantes d étiquettes
Supports, Statifs, bras-supports
Claviers, manipulateurs
Imprimante de tickets de caisse
Câble USB (balance – imprimante)
Modules de plateforme supplémentaires

Software

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- E2R Registre [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Recettes [WX-010-0043]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

Dimensions d'appareil



HY10.16 - 32.HRP.H



PUE HY10

| Scale type | A1 | A2 | H |
|-------------------------|------|------|-------|
| HY10.(16-32).HRP.H | 360 | 280 | 180±5 |
| HY10.(62-150).HRP.H | 500 | 400 | 180±5 |
| HY10.150.2.HRP.H | 500 | 500 | 180±5 |
| HY10.(150.1-300).HRP.H | 800 | 600 | 180±5 |
| HY10.(300.1-1100).HRP.H | 1000 | 800 | 180±5 |
| HY10.(2000).HRP.H | 1250 | 1000 | 180±5 |

Dimensions in mm