



# Balance multifonctionnelle HX7.6/15.HR2

WP-122-1015

More information on the website  
radwag.com/fr/info,w1,GAT



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Paramètres Techniques

### Paramètres métrologiques

Capacité maximale [Max]	6 / 15 kg
Capacité minimale [Min]	40 / 100 g
Précision de lecture [d]	0,2 / 0,5 g
Échelon de légalisation [e]	2 / 5 g
Étendue de tare	-6 / -15 kg
Classe de précision OIML	III

### Paramètres physiques

Afficheur	7" graphique couleurs
Dimension du plateau	250×300 mm

<b>Paramètres physiques</b>	
Dimensions de colis	370×560×490 mm
Masse nette	10,7 kg
Masse brute	13,2 kg
<b>Construction</b>	
Degré de protection	IP 66 / 67 / 69 construction, IP 68 / 69 tensomètre, IP 66 / 67 / 69 terminal
Clavier	de membrane
Construction	Acier inoxydable AISI316
Matériel du plateau	Acier inoxydable AISI316
<b>Interface de Communication</b>	
Interface de Communication	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU
Interfaces optionnelles	USB (M12 4P), Ethernet, module RS485, module RS232, module Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
<b>Paramètres électriques</b>	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Prise de courant maximale	25 W
Alimentation optionnelle	12 – 24 V DC
<b>Conditions environnementales</b>	
Température du travail	-10 – +40 °C
Température de stockage	-10 – +50 °C
Humidité relative d'air	10% – 80% RH sans condensation
Terminal	PUE HX7
Nombre de touches	22
<b>Utilitaire features</b>	
Nombre maximal de plate-formes desservies	2



Additional fee for verification



## Accessoires (Additional Fee)

Câbles RS 232 (balance – imprimante)  
Plateaux avec les convoyeurs à rouleaux  
Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)  
Afficheurs  
Alimentateurs  
Câbles RS 232, RS 485  
Câble USB (balance – imprimante)  
Câbles d'Entrées/ de Sorties  
Lecteurs de code-barres


Imprimantes d'étiquettes  
Supports, Statifs, bras-supports  
Claviers, manipulateurs  
Adapteur USB  
Imprimante de tickets de caisse  
Modules de plateforme supplémentaires  
Convertisseur RS 232 – USB  
Modules complémentaires

## Software (Additional Fee)

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]


- E2R Registre [WX-010-0038]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

# Dimensions d'appareil



	A1	A2	B
HX7.HR2	250	300	103±3
HX7.HR3	410	410	98±2
HX7.HR4	500	500	155±5
HX7.HR3/5	400	600	155±5
HX7.HR5	600	600	155±5

HR Platform



PUE HX7