



More information on the website  
radwag.com/de/info,w1,GDY

# Wägeterminal PUE 7.1P (panel)

WX-008-0026



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Physikalische Parameter	
Display	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Abmessungen des Geräts	215×156×120 mm
Verpackungsgröße	300×250×130 mm
Nettogewicht	0,8 kg
Bruttogewicht	2,75 kg
Konstruktion	
Schutzart	front IP 66/67, Konstruktion IP 32
Tastatur	Touchscreen-Panel
Gehäuse	Edelstahl
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (Digitalausgang)
AD-Wandler: DP6	1 (optional)
Messtechnische Parameter	
Min. Impedanz der DMS-Zellen	50 Ω

<b>Messtechnische Parameter</b>	
Max. Impedanz der DMS-Zellen	1200 Ω
Versorgungsspannung DMS-Zelle	5V DC
Max. Signalzunahme	19,5 mV
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur	-10 – +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% – 85% RH ohne Kondensation
Anzahl von Tasten	8
<b>Komponenten und Software</b>	
Betriebssystem	Linux
Prozessor	quad-core 64-bit Cortex-A53 1,2 GHz
Speicher	RAM 1GB LPDDR2
Datenspeicher	16 GB (micro SD)
<b>Besonderheiten</b>	
Max. Anzahl der Plattformen	2



## Kompatibel mit (Additional Fee)

Displays  
 Transponderkartenleser  
 Netzteile  
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker)  
 Barcode-Scanner  
 Kabel RS 232, RS 485  
 Etikettendrucker

E/A Kabel  
 Tastaturen, Taster  
 Kabel RS 232, RS 485  
 Modul für zusätzliche Wägeplattformen  
 Konverter RS 232 – USB  
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker)  
 Thermische Drucker

## Software (Additional Fee)

- E2R Wägung [WX-010-0099]
- E2R FPVO [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- RLAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- E2R Rezepturen [WX-010-0043]
- E2R Evidenz [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

## Abmessungen des Geräts

