



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,GDY

Terminal de pesage PUE 7.1P (panel)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres physiques	
Afficheur	5,7" Écran tactile couleur résistif
Dimensions d'appareil	215×156×120 mm
Dimensions de colis	300×250×130 mm
Masse nette	0,8 kg
Masse brute	2,75 kg
Construction	
Degré de protection	front IP 66/67, ensemble IP 32
Clavier	panel tactile
Boîtier	Acier inoxydable
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (numériques)
Module de transducteur supplémentaire A/C DP6	1 (option)
Paramètres métrologiques	
Impédance minimale de transducteurs tensométriques	50 Ω

Paramètres métrologiques	
Impédance maximale de transducteurs tensométriques	1200 Ω
Tension d'alimentation sur le transducteur tensométrique	5V DC
Augmentation maximale de signal	19,5 mV
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 – +40 °C
Humidité relative d'air	10% – 85% RH sans condensation
Nombre de touches	8
Composants et logiciels	
Système opérationnel	Linux
Processeur	quad-core 64-bit Cortex-A53 1,2 GHz
Mémoire	RAM 1GB LPDDR2
Mémoire de données	16 GB (micro SD)
Utilitaire features	
Nombre maximal de plate-formes desservies	2



Compatible avec

Afficheurs

Lecteurs de cartes à transpondeur

Alimentateurs

Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Lecteurs de code-barres

Câbles RS 232, RS 485

Imprimantes d'étiquettes

Câbles d'Entrées/ de Sorties

Claviers, manipulateurs

Câbles RS 232, RS 485

Modules de plateforme supplémentaires

Convertisseur RS 232 – USB

Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Imprimante de tickets de caisse

Software

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- E2R CPP [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

- E2R Recettes [WX-010-0043]
- E2R Registre [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

Dimensions d'appareil

