



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,GDY

PUE 7.1P (panel) tartım terminali



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Fiziksel parametreler	
Display	5,7" dirençli renkli dokunmatik ekran
Cihaz boyutları	215×156×120 mm
Ambalaj boyutları	300×250×130 mm
Net ağırlık	0,8 kg
Brüt ağırlık	2,75 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	front IP 66/67, tüm IP 32
Klavye	dokunmatik panel
Dava	Paslanmaz çelik
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital)
İlave DP6 A/C çevirici modülü	1 (opsiyon)
Metrolojik parametreler	
Minimum load cell impedance	50 Ω

Metrolojik parametreler

Yük hücresi maksimum empedansı	1200 Ω
Yük hücresi besleme gerilimi	5V DC
Maximum increase of signal	19,5 mV

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok
Düğme sayısı	8

İşletim sistemi	Linux
İşlemci	quad-core 64-bit Cortex-A53 1,2 GHz
Hafıza	RAM 1GB LPDDR2
Veri hafızası	16 GB (micro SD)

Fonksiyonel özellikler

Maksimum platform sayısı	2
--------------------------	---



İle uyumlu

Display
Transponder kart okuyucular
Güç adaptörü
RS 232 cables (scale - printer)
Barkod okuyucu
RS 232, RS 485 cables
Etiket Yazıcısı

Giriş/Çıkış kabloları
Klavye
RS 232, RS 485 Kabloları
Modülleri ek platformları
RS 232 – USB Converter
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)
Fiş yazıcı

Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- E2R PGC [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- E2R Formülasyon [WX-010-0043]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları

