



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,GIM

Comparateur de masse robotiques RMC 1000.5Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
E0 Plage d'étalonnage	10 g ÷ 1 kg *
E1 Plage d'étalonnage	10 g ÷ 1 kg
E2 Plage d'étalonnage	10 g ÷ 1 kg
F1 Plage d'étalonnage	10 g ÷ 1 kg
F2 Plage d'étalonnage	10 g ÷ 1 kg
Capacité maximale [Max]	1020 g
Précision de lecture	1 µg
Répétabilité standard [5% Max]	3 µg
Répétabilité standard [Max]	4 µg
Répétabilité admissible	6 µg
Étendue d'équilibrage électrique	-10 g ÷ +20 g
Temps de stabilisation	30 s
Ajustage	externe (automatique)
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile

Paramètres physiques	
Kit de poids	40
Dimension du plateau	100×45 mm
Dimensions d'appareil	2050×1070×1600 mm
Dimensions de terminal de lecture	249×170×72 mm
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Paramètres électriques	
Alimentation	110 – 240 V AC 50/60 Hz
Prise de courant maximale	200 W
Conditions environnementales	
Température du travail	+15 ÷ +30 °C
Vitesse de changements de température de travail	±0,5°C/12h (±0,3°C/4h)
Humidité relative d'air	40% – 60%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±5%/12h (2%/4h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessoires

Tag RFID

Modules complémentaires

Écran de protection anti-poussière

Lecteurs de code-barres

Câbles RS 232, RS 485

THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales

Imprimante de tickets de caisse

Lecteur d'empreintes digitales

Câbles RS 232, RS 485

Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Software

• RAD Key [WX-010-0005]

• Système RMCS [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

Dimensions d'appareil

