



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,GIM

RMC 1000.5Y Robotic Mass Comparator



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
E0	10 g ÷ 1 kg *
E1	10 g ÷ 1 kg
E2	10 g ÷ 1 kg
F1	10 g ÷ 1 kg
F2	10 g ÷ 1 kg
Maksimum yük [Max]	1020 g
Okuma up doğruluğu [d]	1 µg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	3 µg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	4 µg
Permissible repeatability	5 µg
Elektrik kompanzasyon aralığı	-10 g ÷ +20 g
Kararlılık süresi	30 s
Ayarlama	external (automatic)
Fiziksel parametreler	
Display	10" graphic colour touchscreen

Fiziksel parametreler	
Magazine positions	36
Tartım kefesi boyutları	45×100 mm
Cihaz boyutları	2050×1070×1600 mm
Kontrol cihazı boyutları	249×170×72 mm
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	110 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 ÷ +30 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±0,5°C/12h (±0,3°C/4h)
Atmosferik nem	40% ÷ 60%
Atmosferik nem değişim hızı	±5%/12h (2%/4h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

RFID etiketleri
Ek modüller
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu
RS 232, RS 485 cables

THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232, RS 485 Kabloları
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

Cihaz boyutları

