



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,GJ8](http://radwag.com/it/info,w1,GJ8)

## Piattaforma PL/60/H5



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Foglio di calcolo

| Parametri metrologici           |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Capacità massima [Max]          | 60 kg                   |
| Accuratezza                     | 20 g                    |
| Costruzione                     |                         |
| Punteggio IP                    | IP 68                   |
| Costruzione                     | Stainless steel AISI304 |
| Materiale da pesata             | Stainless steel AISI304 |
| Parametri fisici                |                         |
| Dimensioni del piatto di pesata | 600×600 mm              |
| Dimensioni del pacco            | 710×710×330 mm          |



### Accessori

Terminale di pesata PUE 5  
 Terminale di pesata PUE 7.1  
 Terminale di pesata PUE HX7

Terminale di pesata PUE C315  
 Terminale di pesata PUE HY10  
 Terminale di pesata PUE H315

## Device dimensions



PL/D2



PLC/F1



PLC/C2  
PLC/C3



PL/H  
PL/HR



| Platform type       | A1  | A2  | H     |
|---------------------|-----|-----|-------|
| PL/D2               | 238 | 216 | 82±3  |
| PLC/F1              | 300 | 300 | 70±3  |
| PLC/C2              | 402 | 502 | 103±3 |
| PLC/C3              | 701 | 501 | 130±5 |
| PL/H1 / PL/HR1      | 150 | 200 | 85±3  |
| PL/H2 / PL/HR2      | 250 | 300 | 103±3 |
| PL/H3 / PL/HR/3     | 410 | 410 | 98±3  |
| PL/H3/5 / PL/HR/3/5 | 400 | 600 | 155±3 |
| PL/H4 / PL/HR/4     | 500 | 500 | 155±3 |
| PL/H5 / PL/HR/5     | 600 | 600 | 155±3 |
| PL/H6               | 800 | 800 | 135±3 |

dimensions in mm