



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,GLL](http://radwag.com/fr/info,w1,GLL)

# Susceptomètre SM-MYA 11.5Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
E1 Plage d'étalonnage	2 g ÷ 50 kg
E2 Plage d'étalonnage	2 g ÷ 50 kg
F1 Plage d'étalonnage	2 g ÷ 50 kg
F2 Plage d'étalonnage	2 g ÷ 50 kg
Capacité maximale [Max]	50 kg
Précision de lecture	1 µg
Temps de stabilisation	10 s
Ajustage	interne (automatique)
Étendue d'étalonnage	2g÷50kg
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Porte de la cage de pesée	automatiques
Dimension du plateau	ø300 mm
Dimensions d'appareil	525×350×250 mm
Dimensions de colis	950×750×750 mm

Paramètres physiques	
Masse nette	26 kg
Masse brute	36 kg
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Conditions environnementales	
Température du travail	+15 ÷ +30 °C
Vitesse de changements de température de travail	±0,5°C/12h (±0,3°C/4h)
Humidité relative d'air	40% ÷ 60%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	± 2 % / 4 h
Construction	
Boîtier	matière ABS
Composants et logiciels	
Processeur	2×1 GHz
Mémoire	RAM 256 MB DDR2, 16GB - microSD

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessoires

Tag RFID  
 Tables antivibratoires  
 Modules complémentaires  
 Écran de protection anti-poussière

THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales  
 Câbles RS 232, RS 485  
 Imprimante de tickets de caisse  
 Lecteur d'empreintes digitales

## Software

• Système RMCS [WX-010-0048]