



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,GNN

Comparteur de masse WAY 5.5Y.KO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
E1 Plage d'étalonnage	2 kg ÷ 5 kg
E2 Plage d'étalonnage	500 g ÷ 5 kg
F1 Plage d'étalonnage	200 g ÷ 5 kg
F2 Plage d'étalonnage	20 g ÷ 5 kg
M1 Plage d'étalonnage	1 g ÷ 5 kg
M2 Plage d'étalonnage	1 g ÷ 5 kg
Capacité maximale [Max]	5,05 kg
Précision de lecture	0,1 mg
Répétabilité standard [5% Max]	0,15 mg
Répétabilité standard [Max]	0,2 mg
Répétabilité admissible	0,35 mg
Excentricité (pour la charge examinée)	0 mg*
Étendue d'équilibrage électrique	-10 g ÷ +50 g
Temps de stabilisation	20 s
Ajustage	interne

Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	ø90 mm
Dimensions d'unité de pesage	385×217×545 mm
Dimensions de terminal de lecture	249×170×72 mm
Dimensions de l'armoire anti-courant d'air	560×340×570 mm
Dimensions de colis	945×820×1260 mm
Dimensions de l'emballage du piège anti-courant d'air	820×850×630 mm
Masse nette	39 kg
Masse brute	59 kg
Poids internes de lest	automatiques
Poids externes de lest	500 g, 300 g, 100 g, 50 g, 30 g, 2× 10 g
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Conditions environnementales	
Température du travail	+15 ÷ +30 °C
Vitesse de changements de température de travail	±0,5°C/12h (±0,3°C/4h)
Humidité relative d'air	40% ÷ 60%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±5%/4h

Répétabilité est exprimée par l'écart standardisé déterminé pour 6 cycles ABBA déterminé expérimentalement dans les conditions environnementales définies dans le document OIML R111 (Tableau C.1) pour le calibrage des masses de référence de la classe E1.

Excentricité (charge d'essai) – parabole suspendue auto-centrée (disponible en option) : 0 mg

* **Excentricité (charge d'essai)**: 1 d / mm

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessoires

Tag RFID

Tables antivibratoires

Modules complémentaires

Écran de protection anti-poussière

Lecteurs de code-barres

Câbles RS 232, RS 485

Imprimantes d'étiquettes

THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales

Imprimante de tickets de caisse

Plateau auto-centrant suspendu pour le comparateur de masse manuel WAY 5Y.KO

Lecteur d'empreintes digitales

Câbles RS 232, RS 485

Câbles RS 232 (balance – imprimante)


Software

• RAD Key [WX-010-0005]



• Système RMCS [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]



Dimensions d'appareil





WAY 5.5Y.KO



WAY 100.5Y.KO



WAY 1200.5Y.KO



WAY 5100.5Y.KO

