

WAY 5.5Y.KO マスコンパレータ

WL-406-0044





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
E1 校正範囲	2 – 5 kg
E2 校正範囲	500 g – 5 kg
F1 校正範囲	200 g – 5 kg
F2 校正範囲	20 g – 5 kg
M1 校正範囲	1 g – 5 kg
M2 校正範囲	1 g – 5 kg
最大ひょう量 [Max]	5,05 kg
最小表示 [d]	0,1 mg
標準繰り返し性 [5% Max]	0,15 mg
標準繰り返し性 [Max]	0,2 mg
許容繰り返し性	0,35 mg
直線性	±0,5 mg
偏置(試験荷重)	0 mg*
電気補償範囲	-10 g - +50 g
安定化時間	20 s

計測パラメータ	
調整	規格に準拠 (着脱式アダプター)
物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
計量皿寸法	ø90 mm
計量装置の寸法	385×217×545 mm
制御デバイスの寸法	249×170×72 mm
防風チャンバー寸法	560×340×570 mm
梱包寸法幅x奥行x高さ	945×820×1260 mm
チャンバーパッケージサイズ	820×850×630 mm
正味重量	39 kg
総重量	59 kg
工事中	
補足分銅	着脱式アダプター ()
外部分銅	500 g, 300 g, 100 g, 50 g, 30 g, 2×10 g
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
環境条件	
動作温度	+15 - +30 °C
動作温度変化率	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
相対湿度	40% - 60%
相対湿度変化率	±5% / 4 h

 $[\]mbox{\ensuremath{^{\star}}}$ Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ 防振台 追加モジュール 天秤用保護カバー バーコードスキャナ RS 232、RS 485 ケーブル ラベルプリンタ THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター レシートプリンタ WAY 5Y.KO 手動質量比較器用 吊り下げ式自動センタリング計量皿 指紋リーダー RS 232、RS 485 ケーブル RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- ・RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]
- RMCS Lite [WX-010-0164]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

