



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,GRZ

Wägeplattform PL.16.HRP



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	16 kg
Vorlast	4 kg
Zifferschritt [d]	0,1 g
Tarierbereich	-16 kg
Wiederholbarkeit	0,1 g
Linearität	±0,1 g
Justierung	intern (automatisch)
Konstruktion	
Schutzart	IP 67
Konstruktion	Aluminum
Waageschale	Edelstahl AISI304
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, RS485, Ethernet

Elektrische Parameter

Stromversorgung 100 – 240 V AC 50/60 Hz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur +10 – +40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 15% – 80%

Physikalische Parameter

Waagschale 360×280 mm

Verpackungsgröße 475×560×370 mm

Nettogewicht 14,6 kg

Bruttogewicht 18,6 kg



Zubehör

Waagen CY10 für FPVO
Netz kabel (Waage – Ethernet)
Antivibrationstische
Wägeterminal PUE 7.1
Kabel RS 232, RS 485
E/A Kabel

Powerbanks
Wägeterminal PUE HY10
Eigensichere Stromversorgung für EX-Waage
Präzisionswaage CY10
Konverter RS 232 – USB

Software

• MWMH Manager [WX-010-0103]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]

Abmessungen des Geräts



PL.16 - 32.HRP



PL.62-2000.HRP

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP	500	400	180±5
PL.150.2.HRP	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm