



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,GTI

HX5.EX-1.30.H2 Tek Yük Hücreli Platform Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Newton unit measurement



Statistics



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

| | |
|------------------------|--------|
| Maksimum yük [Max] | 30 kg |
| Minimum yük [Min] | 200 g |
| Okuma up doğruluğu [d] | 10 g |
| Dara aralığı | -30 kg |
| OIML sınıfı | III |

Fiziksel parametreler

| | |
|---------|-------------------|
| Display | 5" graphic colour |
|---------|-------------------|

| Fiziksel parametreler | |
|-------------------------|--|
| Tartım kefesi boyutları | 250×300 mm |
| Ambalaj boyutları | 310×640×490 mm |
| Ambalaj boyutları | 310×640×490 mm |
| Ambalaj boyutları | 310×640×490 mm |
| Net ağırlık | 13,3 kg |
| Brüt ağırlık | 15 kg |
| Konstrüksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 68 construction, IP 66/68 indicator |
| Konstrüksiyon | Stainless steel AISI304 |
| Tartım kefesi | Stainless steel AISI304 |
| Sertifikasyon ATEX | II 2G Ex ib IIB T4 Gb |
| Sertifikasyon IECEx | Ex ib IIB T4 Gb |
| İndikatör | PUE HX5.EX-1 |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | 2×RS232, RS485 |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Maksimum güç tüketimi | 15 W |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | -10 ÷ +40 °C |
| Atmosferik nem | 10% ÷ 85% RH no condensation |



Extra payment for verification



Aksesuarlar

Haberleşme modülü
Terazi için tasarlanmış kendinden korumalı güç kaynağı

Fiş yazıcı

Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]