



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,GVD

# TMX15R.150.C2.K Çok Fonksiyonlu Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler                                     |                                  |
|---|----------------------------------|
| Maksimum yük [Max]  | 150 kg                           |
| Minimum yük [Min]   | 1 kg                             |
| Okuma up doğruluğu [d]                                      | 50 g                             |
| Dara aralığı  | -150 kg                          |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 5 g                              |
| OIML sınıfı   | III                              |
| Fiziksel parametreler                                       |                                  |
| Display   | 15,6" graphic colour touchscreen |
| Tartım kefi boyutları                                       | 400×500 mm                       |

| Fiziksel parametreler    |   |
|--------------------------|---|
| Kontrol cihazı boyutları | 560x360x240 mm  |
| Ambalaj boyutları        | 620x720x450 mm  |
| Ambalaj boyutları        | 620x720x450 mm  |
| Kablo uzunluğu           | 2,5 m   |
| Konstrüksiyon            |   |
| IP Sınıfı                | IP 43 construction, IP 68 (1h max)/69 indicator   |
| Haberleşme arayüzler     |   |
| Haberleşme arayüzü       | 4xUSB 2.0 (2xUSB-A, 2xM12 4P), Ethernet - 2x10/100/1000 Mbit (2xRJ45 hermetic), Profibus DP (operation mode: slave), 2xRS232, RS485 (2xM12 8P), 4IN / 4OUT (2xports M12 8P or 2xcables fed through the cable gland) |
| Opsiyonel arayüzler      | harici tuşlar PRINT - terminal with 4IN/4OUT (M12 8P connector) is required, ilave tartı platformu modülü - max. 3 pcs, metrological parameters as in the main weighing platform                                    |
| Elektrik parametreleri   |   |
| Güç kaynağı              | 100 – 240 V AC 50/60 Hz   |
| Güç tüketimi             | 45 W  |
| Çevresel koşullar        |   |
| Çalıştırma sıcaklığı     | 0 ÷ +40 °C  |
| Atmosferik nem           | 10% ÷ 85% RH no condensation  |



Extra payment for verification

## Aksesuarlar

RS 232 cables (scale - printer)  
Transponder kart okuyucular  
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)  
RS 232 cables (scale - Ethernet)  
Display  
RS 232, RS 485 cables  
Barkod okuyucu

Etiket Yazıcısı  
Modülleri ek platformları  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)  
RS 232 – USB Converter

## Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]