



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,GW4](http://radwag.com/fr/info,w1,GW4)

# Balance multifonctionnelle CY10.0,6.D2.K.M3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Pipettes Calibration
-  Air density correction
-  Density determination
-  Differential weighing
-  Ambient conditions monitoring
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Wi-Fi

## Paramètres Techniques

### Paramètres métrologiques

Capacité maximale [Max]	0,6 kg
Capacité minimale [Min]	4 g

<b>Paramètres métrologiques</b>	
Précision de lecture	0,2 g
Échelon de légalisation [e]	0,2 g
Étendue de tare	-0,6 kg
Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées	0,02 g
Temps de stabilisation	2 s
Ajustage	externe
Classe de précision OIML	III
<b>Paramètres physiques</b>	
Système de nivellement	manualny
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	195×195 mm
Dimensions de colis	530×310×150 mm
Masse nette	3,7 kg
Masse brute	4,6 kg
Longueur de câble	1 m
Multi - étendue	Oui
<b>Construction</b>	
Degré de protection	IP 43
Boîtier	métal + ABS
<b>Interface de Communication</b>	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Paramètres électriques</b>	
Alimentation	12÷15V DC
La consommation d'énergie	1A
<b>Conditions environnementales</b>	
Température du travail	-10 ÷ +40 °C
Température de stockage	-25 ÷ +70 °C
<b>Utilitaire features</b>	
Nombre maximal de plate-formes desservies	max.2

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Accessoires

MediaBox  
Platesformes en acier pulvérisé  
Tag RFID  
Alimentateurs  
Modules de plateforme supplémentaires

Écran de protection anti-poussière  
Lecteurs de code-barres  
Imprimantes d'étiquettes  
Câbles RS 232, RS 485  
Lecteur d'empreintes digitales

Platesformes en acier pulvérisé  
Modules complémentaires  
Platesformes dans les boîtiers en plastique

Convertisseur RS 232 – USB  
Imprimante de tickets de caisse

## Software

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Registre [WX-010-0038]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensions d'appareil

