



More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,GW4

# CY10.0,6.D2.K.M3 Bilance multifunzione



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## funzioni

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Pipettes Calibration
-  Air density correction
-  Density determination
-  Differential weighing
-  Ambient conditions monitoring
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Wi-Fi

## Foglio di calcolo

### Parametri metrologici

Capacità massima [Max]	0,6 kg
Pesata minima	4 g

<b>Parametri metrologici</b>	
Accuratezza	0,2 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	0,2 g
Intervallo di tara	-0,6 kg
Massima leggibilità per bilance non verificate	0,02 g
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	external
Classe OIML	III
<b>Parametri fisici</b>	
Sistema di livellamento	manualny
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensioni del piatto di pesata	195×195 mm
Dimensioni del pacco	530×310×150 mm
Peso netto	3,7 kg
Peso lordo	4,6 kg
Lunghezza del cavo	1 m
Multi scala	YES
<b>Costruzione</b>	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	steel + ABS
<b>Interfaccia di comunicazione</b>	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Parametri elettrici</b>	
Alimentatore	12÷15V DC
Consumo di energia	1A
<b>Environmental conditions</b>	
Temperatura di lavoro	-10 ÷ +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 ÷ +70 °C
<b>Caratteristiche operative</b>	
Numero massimo di piattaforme	max.2

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Accessori

MediaBox  
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
 Tag RFID  
 Alimentatore  
 Moduli aggiuntivi della piattaforma

Capottina protettiva per bilance  
 Lettore di codici a barre  
 stampanti per etichette  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Lettore di impronte digitali

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
Moduli aggiuntivi  
Piattaforme con struttura in materiale plastico

RS 232 – USB Converter  
Stampanti di ricevuta

## Software

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

## Device dimensions

