




More information on the website
radwag.com/es/info,w1,GW5

Sistemas de pesaje robótico RMC 2.5Y.F



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	2,1 g
Legibilidad [d]	1 µg
División de legalización [e]	1 mg
Rango de tara	-2,1 g
Repetibilidad (Max)	1 - 2 µg
Repetibilidad (5% Max)	0,5 µg
Linealidad	≤ 1,5 µg
Tiempo de estabilización	10 - 20 s
Calibración	interna
Clase OIML	I
Parámetros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensiones de aparato	2108×1067×1595 mm
Masa neta	400 kg
Masa bruta	500 kg

Características utilidades	
Touchless operation	2 sensores infrarrojos
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros electricos	
Alimentacion	110 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 ÷ +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 ÷ +50 °C
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo	±0,3°C/1h (±1°C/8h)
Humedad relativa de aire	30% ÷ 70%
Ritmo de cambios de humedad relativa	±1%/h (±4%/8h)
Construcción	
Teclado	8 botones

La repetibilidad se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga.

El tiempo de estabilización depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios



Etiqueta RFID
Módulos adicionales
Protecciones de seguridad

Cables RS 232, RS 485
Impresoras de recibos
Lector de huellas dactilares



Programas

• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

Dimensiones de aparato



RMC 2.4Y.F



RMC 2.4Y.FC