



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,GYM](http://radwag.com/es/info,w1,GYM)

# Balanza de precisión C32.15.PM



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones



Etiquetado



Indicador más/menos



Desviaciones porcentuales



Suma de pesajes



Contar piezas



Medición en Newtons



Estadísticas



Sensores infrarrojos



Pesaje bajo del platillo



Procedimientos GLP



Pesaje de animales



Determinación de la densidad



Unidades intercambiables



Memoria Alibi

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	15 kg
Minima capacidad	-
Precarga	1,5 kg
Legibilidad [d]	0,01 g
Rango de tara	-15 kg
Pesada mínima usp	8,2 g

Parámetros metrológicos	
Pesada mínima	0,82 g
Repetibilidad (Max)	0,015 g
Repetibilidad (5% Max)	0,004 g
Linealidad	±0,03 g
Tiempo de estabilización	1 s
Calibración	interna (automática)
Clase OIML	-
Parámetros físicos	
Sistema de nivelación	manual
Pantalla	5" gráfico color
Dimensión de platillo	200x185 mm
Dimensiones de embalaje	520x520x280 mm
Masa neta	10 kg
Masa bruta	13 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Interface de comunicación	
Conectividad	2xRS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi
Parámetros eléctricos	
Alimentación	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balanza: 10 – 12V DC 1A max
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 – +40 °C

La **repetibilidad** se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga.

El **tiempo de estabilización** depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.

**Precarga** – un valor igual a ±10% de la carga máxima [Max] de la balanza verificada. Es posible poner en marcha la balanza con la masa colocada sobre el platillo igual al valor máximo de precarga.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accesorios

Pantallas  
Mesas antivibratil  
Adaptadores de corriente  
Cables RS 232 (Balanza a Impresora)  
Cables de corriente desde mechero de automóvil  
Mesas de pesaje profesional  
Escáner de códigos de barra  
Pasaje debajo del platillo

Cables RS 232, RS 485  
Pantallas  
Pantallas  
Soportes, brazos  
Módulos adicionales  
Impresoras de recibos  
Cables RS 232, RS 485  
Cables RS 232 (Balanza a Impresora)

## Programas

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Registro [WX-010-0038]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Dimensiones de aparato

