



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,GYM

## C32.15.PM Hassas Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit  
measurement



Statistics



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination



Replaceable unit



ALIBI Memory

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	15 kg
Minimum yük [Min]	-
Ön yük	1,5 kg
Okuma içinđruluđu [d]	0,01 g
Dara aralıđı	-15 kg
Minimum ađırlık (USP)	8,2 g

Metrolojik parametreler	
Minimum ağırlık (U=1%,k=2)	0,82 g
Tekrarlanabilirlik (Max)	0,015 g
Düşük yükte tekrarlanabilirlik	0,004 g
Doğrusallık	±0,03 g
Kararlılık süresi	1 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	-
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	5" grafik renkli
Tartım kefi boyutları	200×185 mm
Ambalaj boyutları	520×520×280 mm
Net ağırlık	10 kg
Brüt ağırlık	13 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Teraziler: 10 – 12V DC 1A max
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C

**Tekrarlanabilirlik**, kütle standardının 10 yerleşmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

**Kararlılık süresi** dış koşullara ve kefiye yük yerleşime dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

**Ön yük** - yasal terazinin maksimum yükünün [Maks] ±%10'una eşit değer. Teraziyi, kefi üzerine yerleştirilen kütle maksimum ön yük değerine eşit olacak şekilde başlatmak mümkündür.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar

Display  
Antivibrasyon masaları  
Güç adaptörü  
RS 232 cables (scale - printer)  
Çakmak prizine uygun besleme kabloları  
Profesyonel tartım masaları  
Barkod okuyucu  
Panel altı tartım

RS 232, RS 485 cables  
Display  
Display  
Tartım terminalleri için tutucular  
Ek modüller  
Fiş yazıcı  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım

• E2R Tartım [WX-010-0099]

• E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Cihaz boyutları

