



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,H0Y

CY10.6.F1.K.M3 Bilance multifunzione



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

funzioni



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

Foglio di calcolo

Parametri metrologici

Capacità massima [Max] 6 kg

Pesata minima 40 g

Parametri metrologici	
Accuratezza	2 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	2 g
Intervallo di tara	-6 kg
Massima leggibilità per bilance non verificate	0,2 g
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	external
Classe OIML	III
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manualny
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensioni del piatto di pesata	300×300 mm
Dimensioni del pacco	500×390×410 mm
Peso netto	6,3 kg
Peso lordo	7,1 kg
Lunghezza del cavo	1 m
Multi scala	YES
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	steel + ABS
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	12÷15V DC
Consumo di energia	1A
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	-10 ÷ +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 ÷ +70 °C
Caratteristiche operative	
Numero massimo di piattaforme	max.2

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Accessori

MediaBox
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
 Tag RFID
 Alimentatore
 Moduli aggiuntivi della piattaforma

Capottina protettiva per bilance
 Lettore di codici a barre
 stampanti per etichette
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 Lettore di impronte digitali

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
Moduli aggiuntivi
Piattaforme con struttura in materiale plastico

RS 232 – USB Converter
Stampanti di ricevuta

Software

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

Device dimensions

