



More information on the website  
radwag.com/br/info,w1,H2J

# Analizador de umidade MA 210.X7.IC.A

WL-308-0043



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções



Autotest



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Drying modes



Samples drying


Moisture content  
analysis


Dry mass determination



Wi-Fi

## Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos                   |                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Capacidade máxima [máx]                   | 210 g                                                     |
| Resolução [d]                             | 1 mg                                                      |
| Faixa de tara                             | -210 g                                                    |
| Ajuste                                    | interna (pinça com 4IN/4OUT (M12 8P portas) é necessário) |
| Peso máximo da amostra                    | 210 g                                                     |
| Módulo de aquecimento                     | halogênio                                                 |
| Repetibilidade cilíndrico teor de umidade | ±0,05 % (e bateria ~ 2 g), ±0,01 % (e bateria ~ 10 g)     |

|                                                       |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Parâmetros metrológicos</b>                        |                                                                                                                                   |
| Resolução cilíndrico teor de umidade                  | 0,001 %                                                                                                                           |
| Faixa de temperatura de secagem                       | Max 160 °C                                                                                                                        |
| <b>Parâmetros físicos</b>                             |                                                                                                                                   |
| Sistema de nivelamento                                | manual                                                                                                                            |
| Display                                               | 7" Rastreabilidade de amostras com tela touchscreen capacitiva for working with laboratory gloves                                 |
| Câmara de pesagem                                     | pinça com 4IN/40UT (M12 8P portas) é necessário                                                                                   |
| Altura máxima da amostra                              | 20 mm                                                                                                                             |
| Dimensões cilíndrico prato de pesagem                 | ø90, h= 8 mm                                                                                                                      |
| Dimensões da embalagem L x P x A                      | 476×381×346 mm                                                                                                                    |
| Peso líquido                                          | 5,4 kg                                                                                                                            |
| Peso bruto                                            | 6,9 kg                                                                                                                            |
| <b>Construção</b>                                     |                                                                                                                                   |
| Classe de proteção                                    | IP 43                                                                                                                             |
| <b>Componentes e software</b>                         |                                                                                                                                   |
| Capacidade cilíndrico banco de dados                  | líquido                                                                                                                           |
| <b>Características de uso</b>                         |                                                                                                                                   |
| Modo de exibição                                      | %D, %M, %R, g                                                                                                                     |
| Método de secagem                                     | 4 Relés com interruptor de curto-circuito (perfis de secagem)                                                                     |
| Acabamento                                            | 4 IN (tempo de operação até 5 h)                                                                                                  |
| Funções adicionais                                    | Gráfico de secagem                                                                                                                |
| <b>Interface de comunicação</b>                       |                                                                                                                                   |
| Interface de comunicação                              | RS232 <sup>1</sup> , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi                                                                                |
| <b>Parâmetros elétricos</b>                           |                                                                                                                                   |
| Fonte de alimentação                                  | 100 – 120 V AC 50/60 Hz amostra 200-240 V AC 50/60 Hz                                                                             |
| Consumo de energia                                    | 6 W                                                                                                                               |
| Potência cilíndrico módulo de aquecimento             | 450 W                                                                                                                             |
| <b>Condições ambientais</b>                           |                                                                                                                                   |
| Temperatura de operação                               | +10 – +40 °C                                                                                                                      |
| Controle de indicação de massa                        | Massa externa padrão 50 g, 100 g, 200 g, dependendo cilíndrico tipo de analisador de umidade (equipamento adicional)              |
| Ajuste da temperatura de secagem                      | Ajuste de três pontos em temperaturas definidas, valores programáveis (equipamento adicional: Termômetro de controle GT105k-12/Z) |
| <b>SOP – ensaios metrológicos (opções adicionais)</b> |                                                                                                                                   |
| Controle de temperatura de secagem                    | Um ou dois pontos, dependendo cilíndrico perfil de secagem (equipamento adicional: Termômetro de controle GT105k-12/Z)            |
| Controle de indicação de teor de umidade              | Conjunto de teste MV certificado (equipamento adicional)                                                                          |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Acessórios (Additional Fee)

Acessórios para analisadores de umidade  
Leitores de código de barras  
Capa protetora para balanças  
Impressora de recibos

RS 232, RS 485 cabos  
Módulos adicionais  
Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

## Dimensões do dispositivo L x P x A

