



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,H2J

# MA 210.X7.IC.A Nem Tayin Cihazı

WL-308-0043



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Autotest



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Drying modes



Samples drying



Moisture content  
analysis



Dry mass determination



Wi-Fi

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Maksimum yük [Max]       | 210 g                                         |
| Okuma için ırululuęu [d] | 1 mg                                          |
| Dara aralıęı             | -210 g                                        |
| Ayarlama                 | dahili (otomatik)                             |
| Maksimum numune aęırlıęı | 210 g                                         |
| Isıtma modülü            | ısıtma kızılötesir                            |
| Nem tekrarlanabilirlik   | ±0,05 % (örnek ~ 2 g), ±0,01 % (örnek ~ 10 g) |

| <b>Metrolojik parametreler</b>                      |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nem okuma iinruluėu                               | 0,001 %                                                                                                                     |
| Kurutma sıcaklıėı aralıėı                           | Max 160 °C                                                                                                                  |
| <b>Fiziksel parametreler</b>                        |                                                                                                                             |
| Tesviye sistemi                                     | manuel                                                                                                                      |
| Display                                             | 7" grafik renkli dokunmatik                                                                                                 |
| Tartım odası                                        | otomatik                                                                                                                    |
| Maksimum numune ykseklık                           | 20 mm                                                                                                                       |
| Tartım kefesi boyutları                             | ø90, h= 8 mm                                                                                                                |
| Ambalaj boyutları                                   | 476×381×346 mm                                                                                                              |
| Net aėırlık                                         | 5,4 kg                                                                                                                      |
| Brüt aėırlık                                        | 6,9 kg                                                                                                                      |
| <b>Konstrüksiyon</b>                                |                                                                                                                             |
| IP Sınıfı                                           | IP 43                                                                                                                       |
| <b>Bileşenler ve yazılım</b>                        |                                                                                                                             |
| Veri tabanı kapasitesi                              | rnler, Kullanıcılar, Ambalajlar, Mşteriler, Kurutma Programları, Kurutma iřlemi raporları, evresel kořullar, Tartımlar  |
| <b>Fonksiyonel zellikler</b>                       |                                                                                                                             |
| Ekran modu                                          | %D, %M, %R, g                                                                                                               |
| Kurutma yntemi                                     | 4 kurutma profilleri (standart, hızlı, kademeli, hafif)                                                                     |
| Bitiř modu                                          | 4 modları (zamanlı, tanımlı, otomatik, manuel)                                                                              |
| İlave fonksiyonlar                                  | numune tanımlama                                                                                                            |
| <b>Haberleřme arayzler</b>                         |                                                                                                                             |
| Haberleřme arayz                                  | RS232 <sup>1</sup> , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi                                                                          |
| <b>Elektrik parametreleri</b>                       |                                                                                                                             |
| G kaynaėı                                         | 100 – 120 V AC 50/60 Hz veya 200-240 V AC 50/60 Hz                                                                          |
| G tknetimi                                       | 6 W                                                                                                                         |
| Isıtma modl gc                                  | 450 W                                                                                                                       |
| <b>evresel kořullar</b>                            |                                                                                                                             |
| alıřtırma sıcaklıėı                                | +10 – +40 °C                                                                                                                |
| <b>SOP - Metrolojik testler (ekstra seenekler)</b> |                                                                                                                             |
| Aėırlık gstergesi kontrol                         | Ktle harici standart 50g, 100g, 200g, Nem Tayin Cihazı baėlı olarak (ekstra tehizat)                                      |
| Kurutma sıcaklıėı kontrol                          | 1 veya 2 puan Kurutma profiline baėlı olarak (ekstra tehizat: GT105k-12/Z Kontrol Termometresi)                            |
| Nem iinruluėu kontrol                            | sertifikalı MV Test kiti (ekstra tehizat)                                                                                  |
| Kurutma sıcaklıėı ayarlama                          | 3 noktalı ayarlama, tanımlanan sıcaklıklarda, programlanabilir deėerler (ekstra tehizat: GT105k-12/Z Kontrol Termometresi) |

<sup>1</sup>Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca RS232 arayzn kullanarak kantarla birlikte alıřır.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları  
Nem Tayin Cihazı aksesuarları  
Barkod okuyucu  
Koruyucu kapak  
Fiş yazıcı

RS 232, RS 485 Kabloları  
Ek modüller  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)  
RS 232 – RS 485 Converter

## Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]  
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• E2R Nem Tayin Cihazı [WX-010-0072]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları

