



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,H20

UMA 10.5Y

WL-415-0008



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

特徴

特徴	
E1 精度	1 mg – 10 g
E2 精度	1 mg – 10 g
F1 精度	1 mg – 10 g
F2 精度	1 mg – 10 g
最大容量 [Max]	10 g
分度 [d]	0,0001 mg
最大容量 [5% Max]	0,2 µg
最大容量 [Max]	0,4 µg
最大容量	0,6 µg
最大容量	0 µg
最大容量	0 – 6,1 g
最大容量	30 s
最大容量	最大容量 (最大容量)
特徴	
最大容量	10" 最大容量 + 最大容量

<div style="background-color: #cccccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	
Ø	ø20 mm
Dimensions	950×590×540 mm
Dimensions	460×250×195 mm
Dimensions	1200×800×1281 mm
Weight	102,5 kg
Weight	183,5 kg
Weight	-
Weight	-
Weight	36
<div style="background-color: #cccccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	
Ports	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<div style="background-color: #cccccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	
Voltage	100 – 240 V AC 50/60 Hz
<div style="background-color: #cccccc; height: 20px; width: 100%;"></div>	
Temperature	+15 – +30 °C
Humidity	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Humidity	40% – 60%
Humidity	±5% / 12 h (3% / 4 h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional Fee

RFID
 RS 232/RS 485

THBR 2.0
 RS 232/RS 485
 RS 232 (-)


Additional Fee

• [WX-010-0005]
 • [WX-010-0048]


• [WX-010-0164]



UMA-100, UMA-1000



UMA-control unit



UMA-5

