



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,H20

UMA 10.5Y


WL-415-0008





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

特徴


特徴	
E1 精度	1 mg – 10 g
E2 精度	1 mg – 10 g
F1 精度	1 mg – 10 g
F2 精度	1 mg – 10 g
最大値 [Max]	10 g
精度 [d]	0,0001 mg
最大値 [5% Max]	0,2 µg
最大値 [Max]	0,4 µg
精度	0,6 µg
精度	0 µg
精度	0 – 6,1 g
精度	30 s
精度	精度 (精度)
特徴	
精度	10" 精度 + 精度



UMA-100, UMA-1000



UMA-control unit



UMA-5

