



More information on the website  
[radwag.com/ja/info,w1,H5U](http://radwag.com/ja/info,w1,H5U)

## PUE C315 計量ターミナル

WX-008-0150



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 機能



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit  
measurement



GLP Procedures



Animal weighing



ALIBI Memory

### データシート

#### 計測パラメータ

|                |             |
|----------------|-------------|
| OIMLクラス        | III         |
| コンバータからの最大分割数  | 838 860 ×10 |
| 検定ユニットの最大数量    | 6000 e      |
| 検定ユニットあたりの最小電圧 | 0,4 μV      |
| 検定ユニットあたりの最大電圧 | 3,25 μV     |
| 最小ロードセルインピーダンス | 50 Ω        |
| 最大ロードセルインピーダンス | 1200 Ω      |

| 計測パラメータ         |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| ロードセル励起電圧       | 5V DC                              |
| 信号の最大増加量        | 39 mV                              |
| ロードセルの接続        | 4 内蔵充電式バッテリー 6 はい                  |
| 物理的パラメータ        |                                    |
| ディスプレイ          | 4,3" LCD (構造)                      |
| デバイスの寸法 幅x奥行x高さ | 181×136×60 mm                      |
| 梱包寸法 幅x奥行x高さ    | 220×190×90 mm                      |
| 正味重量            | 0,6 kg                             |
| 総重量             | 0,78 kg                            |
| 工事中             |                                    |
| 保護クラス           | IP 43                              |
| キーパッド           |                                    |
| ハウジング           | 4IN/4OUT ( M12 8Pポート ) 対応のターミナルが必要 |
| 通信インターフェース      |                                    |
| 通信インターフェース      | RS232                              |
| オプションのインターフェース  | RS232                              |
| 電気的パラメータ        |                                    |
| 電源              | 100 – 240 V AC 50/60 Hz            |
| 消費電力 max.       | 5 W                                |
| オプションの電源        | 12 V DC オプション                      |
| バッテリー駆動時間       | max 7h                             |
| 電源              | 年, ( オプション NiMH 6×AA               |
| ボタンの数           | 5                                  |
| 複数レンジ           | 1 内蔵充電式バッテリー 2 はい                  |
| 追加のLCDディスプレイ    | WD-4/8 デジタル                        |
| 環境条件            |                                    |
| 動作温度            | -10 – +40 °C                       |
| 保管温度            | -10 – +50 °C                       |
| 相対湿度            | 10% – 80% RH 最大距離                  |



## 互換性あり (Additional Fee)

防水ステンレススチールプラットフォーム  
 軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム  
 電源アダプタ  
 RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
 軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム  
 スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
 シガーライターソケット電源ケーブル  
 ディスプレイ  
 ディスプレイ

RS 232、RS 485 ケーブル  
 RS 232 – イーサネットコンバータ  
 AP2-1 電流ループユニット  
 RS 232、RS 485 ケーブル  
 RS 232 – USB コンバータ  
 RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
 RS 232 – RS 485 コンバータ  
 レシートプリンタ

## ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- R-Panel [WX-010-0187]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

