



More information on the website  
radwag.com/ja/info,w1,H7Z


# XA 21.5Y.K0 マスコンパレータ

WL-405-0021



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

 Automatic sliding door

## データシート

計測パラメータ	
E1 校正範囲	500 mg – 20 g
E2 校正範囲	1 mg – 20 g
F1 校正範囲	1 mg – 20 g
F2 校正範囲	1 mg – 20 g
M1 校正範囲	1 mg – 20 g
M2 校正範囲	1 mg – 20 g
最大ひょう量 [Max]	21 g
最小表示 [d]	0,001 mg
標準繰り返し性 [5% Max]	1,2 µg
標準繰り返し性 [Max]	3 µg
許容繰り返し性	0,6 µg

計測パラメータ	
偏置 (試験荷重)	1d / 1 mm
電気補償範囲	0 - +21 g
安定化時間	5 s
調整	規格に準拠 (着脱式アダプター)
物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
計量皿寸法	ø24 mm
計量装置の寸法	564×253×300 mm
制御デバイスの寸法	249×170×72 mm
梱包寸法	765×515×545 mm
正味重量	15,7 kg
総重量	20,1 kg
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
環境条件	
動作温度	+15 - +35 °C
動作温度変化率	±1 °C / 12 h
相対湿度	40% - 70%
相対湿度変化率	±5% / 4 h

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ  
 防振台  
 追加モジュール  
 天秤用保護カバー  
 バーコードスキャナ  
 RS 232、RS 485 ケーブル  
 ラベルプリンタ

THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター  
 XA 4YおよびXA 5Y天びん用風防チャンバー  
 レシートプリンタ  
 指紋リーダー  
 RS 232、RS 485 ケーブル  
 RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]