




More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,H7Z

XA 21.5Y.KO Komparatör Terazisi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

 Automatic sliding door

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
E1	500 mg ÷ 20 g
E2	1 mg ÷ 20 g
F1	1 mg ÷ 20 g
F2	1 mg ÷ 20 g
M1	1 mg ÷ 20 g
M2	1 mg ÷ 20 g
Maksimum yük [Max]	21 g
Okuma için ıruluđu [d]	0,001 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	1,2 µg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	3 µg
Permissible repeatability	5 µg

Metrolojik parametreler	
Eksantriklik (test edilmiş yük)	1d / 1 mm
Elektrik kompanzasyon aralığı	0 ÷ 21 g
Kararlılık süresi	5 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
Fiziksel parametreler	
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefesi boyutları	ø24 mm
Weighing device dimensions	564×253×300 mm
Kontrol cihazı boyutları	249×170×72 mm
Ambalaj boyutları	765×515×545 mm
Net ağırlık	15,7 kg
Brüt ağırlık	20,1 kg
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 ÷ +35 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±1°C/12h
Atmosferik nem	40% – 70%
Atmosferik nem değişim hızı	±5%/4h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Ek modüller
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu
RS 232, RS 485 cables
Etiket Yazıcısı

THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
XA 4Y ve XA 5Y terazileri için kabini
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232, RS 485 Kabloları
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]