



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,HDZ

C315.60/150.OW-1 パーソナルスケール

WM-004-1030



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	60 / 150 kg
最小表示 [d]	20 / 50 g
風袋範囲	-150 kg
OIMLクラス	III

物理的パラメータ

ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)
梱包寸法 幅x奥行x高さ	1150×400×110 mm
正味重量	7,8 kg
総重量	10 kg

通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232
電氣的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz バッテリー
消費電力 max.	5 W
バッテリー駆動時間	一定 8 ポート数
環境条件	
動作温度	0 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における



Additional fee for verification

アクセサリ (Additional Fee)

電源アダプタ

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

シガーライターソケット電源ケーブル

ディスプレイ

RS 232、RS 485 ケーブル

RS 232 – イーサネットコンバータ

AP2-1 電流ループユニット

RS 232 – USB コンバータ

RS 232 – RS 485 コンバータ

レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]

• R-Lab [WX-010-0080]


• R-Panel [WX-010-0187]

• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]



デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



C315.OW



C315.OR



C315.OK